

---

---

# **JMA** 多阀控制器应用


各种分配器典型应用示例及说明

---

---




**JMA501**



凸轮盘位置	位置	功能	排空点	打开阀门
A	3	运行	1.2	1#.2#
B				
C	1	反洗	3.4	3#.4#
D				
E				
F	2	正洗	1.6	1#.6#

上海骏博水处理技术有限公司			型号: JMA501	
制图		工艺	共 张	第 张
描图		校对	过滤器典型应用	
审核		日期		


# JMA502



凸轮盘位置	位置	功能	排空点	打开阀门
A	4	运行	1.2	1#.2#
B				
C	1	反洗	3.4	3#.4#
D				
E	2	吸盐+置换	5.6	5#.6#
F	3	正洗	1.6	1#.6#

上海弢博水处理 技术有限公司		型号: JMA502	
制图	工艺	共 张	第 张
描图	校对	顺流再生软化器应用	
审核	日期		


**JMA503**



凸轮盘位置	位置	功能	排空点	打开阀门
A	2	运行	1.2	1#.2#
B				
C	1	反洗	3.4	3#.4#
D				
E				
F				

上海骏博水处理技术有限公司			型号: JMA503	
制图		工艺	共 张	第 张
描图		校对	过滤器典型应用	
审核		日期		


# JMA505



凸轮盘位置	位置	功能	排空点	打开阀门
A	4	运行	1.2	1#.2#
B				
C	1	反洗	3.4	3#.4#
D	2	吸盐+置换	4.5	4#.5#
E				
F	3	正洗	1.6	1#.6#

上海弢博水处理技术有限公司		型号: JMA505	
制图	工艺	共 张	第 张
描图	校对	逆流再生软化器应用	
审核	日期		

**JMA506/07/08**  
**JMA530/31**




凸轮盘位置	位置	功能	打开阀门
A	8	多罐运行	8#
B	1	1#罐反洗	1#
C	2	2#罐反洗	2#
D	3	3#罐反洗	3#
E	4	4#罐反洗	4#
F	5	5#罐反洗	5#
G	6	6#罐反洗	6#
H	7	7#罐反洗	7#

\* 8号阀为任选主阀, 常关

06/07/08 型  
03/31 型分配器

上海弢博水处理 技术有限公司				型号: JMA506/07/08 JMA530/31	
制图		工艺		共 张	第 张
描图		校对		多罐过滤器典型应用	
审核		日期			


# JMA523



凸轮盘位置	位置	功能	排空点	打开阀门
A	4	1#运行2#备用	1.5.7	1#.5#.7#
B	1	1#反洗	1.2.6	1#.2#.6#
C	2	2#运行1#备用	1.2.7	1#.2#.7#
D				
E				
F				
G	3	2#反洗	3.5.7	3#.5#.7#
H				

上海骏博水处理 技术有限公司		型号: JMA523	
制图	工艺	共 张	第 张
描图	校对	双罐一用一备过滤器应用	
审核	日期		

# JMA524




凸轮盘位置	位置	功能	排空点	打开阀门
A	6	运行	1.2	1#.2#
B				
C	1	反洗	4	4#
D				
E	2	吸盐	5.6.7	5#.6#.7#
F	3	置换	6.7	6#.7#
G	4	正洗	1.7	1#.7#
H	5	运行注水	1.2.8	1#.2#.8#

\* 5# 为双腔控制阀

上海强博水处理技术有限公司			型号: JMA524	
制图		工艺	共 张	第 张
描图		校对	顺流再生软化器应用	
审核		日期		

# JMA525





凸轮盘位置	位置	功能	排空点	打开阀门
A	5	运行	1.2	1#.2#
B				
C	1	反洗	4	4#
D				
E	2	吸盐	5.6.7	5#.6#.7#
F	3	置换	6.7	6#.7#
G	4	正洗	1.7	1#.7#
H				

\* 5# 为双腔控制阀

上海强博水处理技术有限公司		型号: JMA525	
制图	工艺	共 张	第 张
描图	校对	顺流再生软化器应用	
审核	日期		


# JMA526



凸轮盘位置	位置	功能	排空点	打开阀门
A	5	运行	1.3	1#.3#
B				
C				
D	1	反洗	4	4#
E	2	吸盐+置换	5.7	5#.7#
F				
G	3	正洗	1.7	1#.7#
H	4	注水	1.8	1#.8#

上海骏博水处理技术有限公司			型号: JMA526	
制图		工艺	共 张	第 张
描图		校对	顺流再生软化器应用	
审核		日期		

# JMA527





注：双罐同时运行，分别反洗，正洗过滤器。

凸轮盘位置	位置	功能	排空点	打开阀门
A	5	两罐运行	1.2.5.6	1#.2#.5#.6#
B				
C	1	反洗1#	5.6.7	5#.6#.7#
D	2	正洗1#	1.5.6.8	1#.5#.6#.8#
E				
F				
G	3	反洗2#	1.2.3	1#.2#.3#
H	4	正洗2#	1.2.4.5	1#.2#.4#.5#

上海硕博水处理技术有限公司		型号: JMA527	
制图	工艺	共 张	第 张
描图	校对	双罐过滤器应用	
审核	日期		

# JMA528




凸轮盘位置	位置	功能	排空点	打开阀门
A	5	运行	2.3	2#.3#
B				
C	1	排水	1.4	1#.4#
D				
E	2	空气擦洗	4.6.7	6#.7#
F	3	反洗	4.7.8	7#.8#
G				
H	4	正洗	1.2	1#.2#

- \* 4#阀为双腔控制阀，弹簧辅助开启。
- \* 1#阀为双腔控制阀。

上海弢博水处理技术有限公司		型号: JMA528	
制图	工艺	共 张	第 张
描图	校对	空气擦洗过滤器应用	
审核	日期		

# JMA529



凸轮盘位置	位置	功能	排空点	打开阀门
A	6	运行	1.8	1#.8#
B	1	反洗	2	2#
C				
D	2	吸盐	4.5	4#.5#
E	3	吸盐+置换	4.5	4#.5#
F	4	盐回用	5.6	5#.6#
G	5	正洗	4.8	4#.8#
H				

注：含盐液回收功能

上海骏博水处理技术有限公司			型号: JMA529	
制图		工艺	共 张	第 张
描图		校对	顺流再生软化器典型应用	
审核		日期		



---

## 上海骏博水处理技术有限公司

地址：上海松江区车墩工业区南姚路139弄11号

电话：136 8166 9558 (24h服务热线)

网址：[www.JMA多阀控制器.com](http://www.JMA多阀控制器.com)